

bimos

**Werkdraaistoel neon, Supertec, met wielen, laag, Kleur: BLUE****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965450 BLUE
GTIN	4016849546575
Artikelklasse	96J

**Omschrijving****Uitvoering:**

Neon werkdraaistoel met wisselkussensysteem. De bekledingselementen worden eenvoudig ingehangen en met een klik gefixeerd. Met ergonomische instelmogelijkheden: Synchronstechniek met gewichtsregulering, zithoogteverstelling met behulp van veiligheidsgasveer, verstelbare kanteling van de zitting, zitdiepteverstelling, rugleuning-hoogteverstelling. Met flexibele band rondom in verschillende kleuren.

Supertec is comfortabel, zacht, ademend en bijzonder resistent, gemakkelijk te reinigen en slipvrij. Dankzij de micropantsering combineert deze de voordelen van stof en PU-schuim.

**Norm:****DIN 68877****Accessoires:**

Multifunctionele arMLEUNINGEN, paar nr. 965455.

**Technische beschrijving**

Lendeondersteuning	ja
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen

Kruisvoet uitvoering	Wielenset
Kleur zittingmateriaal	zwart
Synchroonmechanisme	ja
Zittingbreedte	470 mm
Wielen uitvoering	lastafhankelijk geremde zachte wielen voor harde vloeren
Rugleuning hoogte	570 mm
Paar arMLEUNINGEN aanpassing mogelijk	ja
Serie	Neon
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Rugverstelling met permanent contact	nee
Materiaal zitting	Supertec
Norm	DIN 68877
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Zitdiepteverstelbereik	420 - 480 mm
Kleur band	blauw
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	450 mm
Producttype	Werkdraaistoel