

**Steekzwaard, neutraal, Hoogte van beitelhouder h₅: 26mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	278005 26
GTIN	4062406380762
Artikelklasse	22B

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

T.b.v.:

Steekbeitelhouders voor afsteekplaten nr. 278029 – 278036.

Let op:

Klemming van de afsteekplaat alleen mogelijk in combinatie met basishouder nr. 278008 en 278009. Eenvoudig wisselen van afsteekplaat door alleen de voorste schroef van de klemrail van de basishouder los te draaien.

Opmerking:

Vanaf 14 mm steekdiepte komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan.

Technische beschrijving

Hoogte van beitelhouder h ₅	26 mm
Breedte b ₂	2,6 mm
Steekbreedte w	3; 4 mm
Hoogte h ₁	21,4 mm
Voor maximale werkstuk-Ø	60 mm
Totale lengte L	110 mm
Inzetsoort	neutraal

Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekwaard