



Metaallintzaag RRR Plus, 30 m, Breedte mm / Tandens per inch: 10/14



Bestelgegevens

Bestelnummer	172000 10/14
GTIN	4045197253446
Artikelklasse	16F

Omschrijving

Uitvoering:

Normale vertanding – Constante tandsteek met **0°-spaanhoek** in een gesloten kunststof rol, ongelast.

RRR-Plus van gelegeerd gereedschapsstaal, in rollen van 30 m.

Toepassing:

Met name geschikt voor kleinere en middelgrote doorsnedes (tot maximaal 70 mm ingrijpingslengte).

Opmerking:

- **Normale vertanding 10°: Maat 6/4H; 6/6H; 10/4H; 10/6H; 13/4H; 13/6H; 16/4H.**
- **Combivertanding 0°: Maat 6/1014; 10/1014; 13/1014.**

Vertanding: Normaal

Spaanhoek: 0 graden

Vertanding: Normaal

Spaanhoek: 0 graden

Dikte: 0,65 mm

Technische beschrijving

Spaanhoek	0 graden
-----------	----------

Dikte	0,65 mm
Breedte	10 mm
Vertanding	Normaal
Productnaamattribuut	30 m
Lengte	30 m
Producttype	Metaallintzaag

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	85 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	65 m/min	P
GG(G)	geschikt	40 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		