


**eco-Steekdraaihouder, links, Schachtgrootte: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	278016 20
GTIN	4062406381714
Artikelklasse	22B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	20 mm
Insteekdiepte $t_{\max}$	21 mm
Functiebreedte $L_4$	20 mm
Koplengte $L_1$	39 mm
Totale lengte $L$	129 mm
Bout	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Steekbreedte $w$	3 mm
Steekbreedte $w$	4 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

