

**Steekdraaihouder, rechts, Schachtgrootte: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	278015 20
GTIN	4062406381387
Artikelklasse	22B

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

Technische beschrijving

Koplengte L_1	39 mm
Functiebreedte L_4	20 mm
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	129 mm
Steekbreedte w	3 mm
Steekbreedte w	4 mm
Bout	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Insteekdiepte t_{max}	21 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

