


**eco-Steekdraaihouder, links, Schachtgrootte: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	278016 16
GTIN	4062406381400
Artikelklasse	22B

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

Technische beschrijving

Bout	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Koplengte L ₁	39 mm
Steekbreedte w	3 mm
Steekbreedte w	4 mm
Totale lengte L	109 mm
Functiebreedte L ₄	16 mm
Insteekdiepte t _{max}	21 mm
Schachtgrootte	16 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

