


**eco-Steekdraaihouder, rechts, Schachtgrootte: 16mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 278017 16 |
| GTIN | 4062406381738 |
| Artikelklasse | 22B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Schachtgrootte | 16 mm |
| Functiebreedte L ₄ | 16 mm |
| Totale lengte L | 100 mm |
| Koplengte L ₁ | 30 mm |
| Bout | 279816 3 (SW5; 5 Nm) |
| Steekbreedte w | 3 mm |
| Steekbreedte w | 4 mm |
| Insteekdiepte t _{max} | 12 mm |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | ja |
| axiaal insteken mogelijk | nee |
| Producttype | Klemdraaihouder |

