



**eco-Steekdraaihouder, links, Schachtgrootte: 20mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	278018 20
GTIN	4062406381776
Artikelklasse	22B

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

**Technische beschrijving**

Koplengte $L_1$	30 mm
Schachtgrootte	20 mm
Totale lengte L	120 mm
Insteekdiepte $t_{max}$	12 mm
Bout	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Functiebreedte $L_4$	20 mm
Steekbreedte w	3 mm
Steekbreedte w	4 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

