


**eco-Steekdraaihouder, rechts, Schachtgrootte: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	278017 25
GTIN	4062406381752
Artikelklasse	22B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

**Technische beschrijving**

Totale lengte L	120 mm
Steekbreedte w	3 mm
Steekbreedte w	4 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Bout	279816 4 (SW5; 5 Nm)
Insteekdiepte t <sub>max</sub>	12 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Schachtgrootte	25 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

