


**eco-Steekdraaihouder, links, Schachtgrootte: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	278018 16
GTIN	4062406381769
Artikelklasse	22B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	3 mm
Steekbreedte w	4 mm
Totale lengte L	100 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	30 mm
Bout	279816 3 (SW5; 5 Nm)
Schachtgrootte	16 mm
Insteekdiepte t <sub>max</sub>	12 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	16 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Klemdraaihouder

