

**Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Schacht-Ø DS: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	278023 20
GTIN	4062406381639
Artikelklasse	22B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	16,5 mm
$t_{max}$ Binnenbewerking	5 mm
Totale lengte L	200 mm
Steekbreedte w	3; 4 mm
Bout	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Middenverplaatsing $L_3$	8 mm
Afkoppellengte $L_1$ naar achteren geplaatste houders	30 mm
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

