

**Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Schacht-Ø DS: 25mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 278023 25 |
| GTIN | 4062406381646 |
| Artikelklasse | 22B |

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

Technische beschrijving

| | |
|---|-------------------------|
| t_{\max} Binnenbewerking | 5 mm |
| Minimale voorboor-Ø D_{\min} | 25 mm |
| Totale lengte L | 200 mm |
| Steekbreedte w | 3; 4 mm |
| Middenverplaatsing L_3 | 12 mm |
| Afkoppellengte L_1 naar achteren geplaatste houders | 50 mm |
| Bout | 279816 6 (SW5; 5 Nm) |
| Schacht-Ø D_s | 25 mm |
| Toepassingsgebied | radiaal insteken binnen |
| Inzetsoort | rechts |
| Inwendige koeling | ja |
| axiaal insteken mogelijk | ja |
| Producttype | Boorstang |

