

**Boorstang voor het steekdraaien, rechts, Schacht-Ø DS: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	278023 32
GTIN	4062406381653
Artikelklasse	22B

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

Technische beschrijving

Totale lengte L	250 mm
Steekbreedte w	3; 4 mm
Afkoppellengte L ₁ naar achteren geplaatste houders	60 mm
Bout	279816 7 (SW5; 5 Nm)
Minimale voorboor-Ø D _{min}	30 mm
t _{max} Binnenbewerking	5 mm
Middenverplaatsing L ₃	14,5 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

