

Garant**Vlakverzinkborensset 6-delig, in cassette, Type: DF****Bestelgegevens**

Bestelnummer	156420 DF
GTIN	4045197087973
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Set met de meest gebruikte verzinkboren **voor schroeven M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10**.
Vlakverzinkboor 156020 **DF** = doorlopend gat, kwaliteitsgraad **fijn**

Inhoud:

verzinkboor-(\varnothing ×pen- \varnothing): resp. 1 st. maat 6,5×3,2; 8×4,3; 10×5,3; 11×6,4; 15×8,4; 18×10,5

Technische beschrijving

Type	DF
Aantal snijkanten Z	3
Tophoek	180 graden
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 373
Schacht	Cilinderschacht met h9

Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakverzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

DIN-vlakverzinkboor voor doorlopend gat Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2 11X6,4 mm	156020 11X6,4
DIN-vlakverzinkboor voor doorlopend gat Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2 6,5X3,2 mm	156020 6,5X3,2
DIN-vlakverzinkboor voor doorlopend gat Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2 10X5,3 mm	156020 10X5,3
DIN-vlakverzinkboor voor doorlopend gat Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2 15X8,4 mm	156020 15X8,4
DIN-vlakverzinkboor voor doorlopend gat Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2 8X4,3 mm	156020 8X4,3
DIN-vlakverzinkboor voor doorlopend gat Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2 18X10,5 mm	156020 18X10,5