

**Boorstang voor het steekdraaien, links, Schacht-Ø DS: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	278024 20
GTIN	4062406381660
Artikelklasse	22B

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle maten met slechts één plaatszitting met twee steekbreedtes (3 mm en 4 mm). Voor steekplaten nr. 278029 – 278036.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	3; 4 mm
Middenverplaatsing L ₃	8 mm
t _{max} Binnenbewerking	5 mm
Bout	279816 5 (TX20; 5 Nm)
Afkoppellengte L ₁ naar achteren geplaatste houders	30 mm
Totale lengte L	200 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	16,5 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Toepassingsgebied	radiaal insteken binnen
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Boorstang

