

**Af-/in- en steekdraaiplaat neutraal, HBG25, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	278029 4
GTIN	4062406381806
Artikelklasse	22D

Omschrijving**T.b.v.:**

Houder nr. 278005 en 278015 – 278056.

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Tolerantie steekbreedte w	$\pm 0,04$ mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,3 mm
Steekbreedte w	4 mm
Voeding f	0,1 - 0,26 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snedecndities	continu

Soort	HBG25
Aantal wisselingen/snijanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	80 m/min	M
GG(G)	geschikt	140 m/min	K
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		