

**Af-/in- en steekdraaiplaat volradius, HBG25, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	278036 4
GTIN	4062406381820
Artikelklasse	22D

**Omschrijving****T.b.v.:**

Houder nr. 278005 en 278015 – 278056.

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,26 mm/omw,
Steekbreedte w	4 mm
Tolerantie steekbreedte w	±0,04 mm
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snedecondities	continu
Soort	HBG25

Aantal wisselingen/snijkanten	1
Wisselplaatprofiel	neutraal
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	130 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	80 m/min	M
GG(G)	geschikt	140 m/min	K
Uni	geschikt		
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		