

Garant**Machine- zaagblad voor Kasto, HSS, Lengte L / tanden per inch: 550/8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	171150 550/8
GTIN	4045197095275
Artikelklasse	11R

Omschrijving**Uitvoering:**

GARANT – zaagblad van molybdeengelegeerd hoogrendement-snelstaal **HSS (DMo5)**. Door hoge hardheid en uiterste taaiheid worden zeer **hoge snijvermogens** bereikt (korte snijtijden en hoge standtijden). De precieze zetting garandeert rechte zaagsnedes.

Opmerking:

Speciaal voor Kasto-machines (spangaten vanaf 38 mm bladbreedte excentrisch versprongen).

Belangrijk:Neem de bij de zaagbladen gevoegde toepassingstips beslist in acht.

Vertanding: Normaal

Breedte: 45 mm

Dikte: 2,25 mm

Spangat-Ø: 10,5 mm

Technische beschrijving

Spangat-Ø	10,5 mm
Breedte	45 mm
Tanden per inch	8
Lengte L	550 mm
Dikte	2,25 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	HSS
Producttype	Machinezaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		