



## Stationaire machineklem, Type: 150I



### Bestelgegevens

Bestelnummer	362175 150I
GTIN	4062406384098
Artikelklasse	32P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuust basisdeel van gietijzer, geleidebanen en grondvlak gehard. Reinigingsopeningen in basisdeel voor goede spaanafvoer. Gereduceerde verheffing van delen door speciale krachtaanzet in de mobiele bek.

#### Toepassing:

Veelzijdig te gebruiken spanmiddel voor bewerkingscentra.

#### Levering:

Incl. 2 × opzetbek, 2 × voorzetbek nr. 362181 en 1 × handslinger.

#### Accessoires:

Voorzetbekken nr. 362177 – 362183, kruk nr. 362190, reservedelenset nr. 362199. Montage met groefbouten nr. 375300 en uitlijning via T-groefstukken nr. 375365.

#### Opmerking:

Uitlijnmaten niet compatibel met andere merken. Inch versie – schroeven en schroefdraad in inch-uitvoering, aandrijf-6-kant = SW 3/4 inch.

### Technische beschrijving

Spankracht	36 kN
L <sub>1</sub>	101,6 mm
Type	inch
L <sub>2</sub>	58,7 mm
Kleurcode voor bijpassende accessoires	NC-HOLEX

L <sub>3</sub>	90,5 mm
Lengte basisdeel a	427 mm
Bekhoogte C	44,5 mm
Breedte basisdeel B	186 mm
Bekbreedte A	151 mm
Spanbereik b	0 - 232 mm
Boringafstand f	98,4 mm
Sleutelwijdte SW	3/4 inch
Hoogte basisdeel c +/- 0,012	73 mm
Snelverstelling	nee
Bekken verwisselbaar	ja
Producttype	Machineklem

---

## Accessoires

VoorzetbekStandaard Type 150	362181 150
Reservedelenset9-delige set Type 9	362199 9