

Garant**Snijplaat houder radiaal Heavy-Duty, rechts, Plaatafmeting: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260616 10
GTIN	4062406383183
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Modulair kopieerdraaigereedschap voor snijdieptes tot 70 mm.

Toepassing:

In combinatie met GARANT houder Heavy-Duty (nr. 274004).

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd).

Technische beschrijving

Onderlegplaat	269005 11
Wisselplaatschroeven set	269028 1
geschikte wisselplaat	RC.X 1003
Plaatafmeting	10 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
maximale snijdiepte t_{\max}	60 mm
Totale lengte L_{totaal}	142 mm
Inzetsoort	rechts
Producttype	Snijplaat houder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 1	269028 1
Onderlegplaat Type 11	269005 11