


Garant**Snijplaathouder radiaal Heavy-Duty, links, Plaatafmeting: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260617 10
GTIN	4062406384319
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Modulair kopieerdraaigereedschap voor snijdieptes tot 70 mm.

Toepassing:

In combinatie met GARANT houder Heavy-Duty (nr. 274004).

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd).

Technische beschrijving

Plaatafmeting	10 mm
maximale snijdiepte t_{\max}	60 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 1
geschikte wisselplaat	RC.X 1003
Onderlegplaat	269005 11
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Totale lengte L_{totaal}	142 mm
Inzetsoort	links
Producttype	Snijplaathouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 11	269005 11
Wisselplaatschroevenset Type 1	269028 1