

Garant**Snijplaathouder radiaal Heavy-Duty, links, Plaatafmeting: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260617 12
GTIN	4062406384326
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Modulair kopieerdraag gereedschap voor snijdieptes tot 70 mm.

Toepassing:

In combinatie met GARANT houder Heavy-Duty (nr. 274004).

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd).

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	RC.X 1204
Onderlegplaat	269005 10
Plaatafmeting	12 mm
maximale snijdiepte t_{max}	70 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Totale lengte L_{totaal}	152 mm
Inzetsoort	links
Producttype	Snijplaathouder

Accessoires

Onderlegplaat Type 10

269005 10