

**Garant****eco-Steekzwaard voor radiale insteek, links, Steekbreedte w: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274106 3
GTIN	4062406384357
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Houder nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

**Toepassing:**

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd). De montagesleutel nr. 279940 moet apart worden besteld.

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	3 mm
Maximale steekdiepte $t_{max}$	30 mm
Totale lengte L	82 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Systeemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

