

Garant**eco-Steekzwaard voor radiale insteek, rechts, Steekbreedte w: 5/6mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	274108 5/6
GTIN	4062406382803
Artikelklasse	21U

Omschrijving

Uitvoering:

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd). De montagesleutel nr. 279940 moet apart worden besteld.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	5; 6 mm
Maximale steekdiepte t_{max}	25 mm
Totale lengte L	77 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Systeemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

