

**Garant****eco-Steekzwaard voor radiale insteek, rechts, Steekbreedte w: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274108 4
GTIN	4062406384388
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor snijplaten nr. 275021 – 275048.

**Toepassing:**

In combinatie met klemhouder nr. 274002 of als alternatief met adapter nr. 274001 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

**Let op:**

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd). De montagesleutel nr. 279940 moet apart worden besteld.

**Technische beschrijving**

Steekbreedte w	4 mm
Maximale steekdiepte $t_{max}$	22 mm
Totale lengte L	74 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Systeemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

