

Garant**eco-Steekzwaard voor radiale insteek, links, Steekbreedte w: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274120 8
GTIN	4062406384456
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Houder nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274004 of als alternatief met adapter nr. 274003 en geschikte basishouder voor steekzwaarden.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd). De montagesleutel nr. 279940 moet apart worden besteld.

Technische beschrijving

Maximale steekdiepte t_{max}	50 mm
Steekbreedte w	8 mm
Totale lengte L	132 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

