

Garant**Snijplaathouder Heavy-Duty-Plus voor radiale insteek, rechts, Steekbreedte w: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274124 8
GTIN	4062406384463
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Houder nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274006.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd). De montagesleutel nr. 279940 moet apart worden besteld.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	8 mm
Maximale steekdiepte t_{max}	120 mm
Totale lengte L	242 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Systeemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

