

Garant**Snijplaathouder Heavy-Duty-Plus voor radiale insteek, links, Steekbreedte w: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	274126 8
GTIN	4062406384470
Artikelklasse	21U

Omschrijving**Uitvoering:**

Houder nr. 273893 – 273894; 319133 20/50.

Toepassing:

In combinatie met klemhouder nr. 274006.

Let op:

Zonder montageschroeven (worden met de houders meegeleverd). De montagesleutel nr. 279940 moet apart worden besteld.

Technische beschrijving

Maximale steekdiepte t_{max}	120 mm
Steekbreedte w	8 mm
Totale lengte L	242 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Systemsleutel	ja
axiaal insteken mogelijk	nee
Producttype	Steekzwaard

