

**Klemdraaihouderset, links, Schachtgrootte: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255121 20
GTIN	4062406384623
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

Schachtgrootte	20 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
ISO-code houder	PCLNL 2020K12; PDJNL 2020K11;
Serie	QuickTurn
geschikte wisselplaat	CN.. 1204..; DN.. 1104..
Reservedeel	259981 8
Koplengte L ₁	28 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Toepassing	Vlakdraaien

Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Reservedelenset klemhouder Type 9	259981 9
-----------------------------------	----------