

**Klemdraaihouderset, links, Schacht- / plaatafmeting: 10mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 265131 10     |
| GTIN          | 4062406384654 |
| Artikelklasse | 29W           |

**Technische beschrijving**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Koplengte L <sub>1</sub>      | 10 mm                                      |
| Koplengte L <sub>1</sub>      | 13 mm                                      |
| Koplengte L <sub>1</sub>      | 21 mm                                      |
| ISO-code houder               | SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09 |
| geschikte wisselplaat         | CC.. 0602.; DC.. 0702.; SC.. 09T3          |
| Reservedeel                   | 269981 6                                   |
| Schachtgrootte                | 10 mm                                      |
| Totale lengte L               | 70 mm                                      |
| Functiebreedte L <sub>4</sub> | 12 mm                                      |
| Norm                          | DIN ISO 5610                               |
| Inzetsoort                    | links                                      |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Toepassing  | Vlakdraaien         |
| Toepassing  | Langsdraaien buiten |
| Producttype | Klemdraaihouder     |

---

## Accessoires

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Reservedelenset klemhouder Type 6 | 269981 6 |
|-----------------------------------|----------|