

Garant**Vlakverzinkborensset 6-delig, in cassette, Type: K****Bestelgegevens**

Bestelnummer	156420 K
GTIN	4045197087997
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Set met de meest gebruikte verzinkboren **voor schroeven M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10.**

Vlakverzinkboor 156220 **K** = kerngat

Inhoud:

verzinkboor-(\varnothing ×pen- \varnothing): resp. 1 st. maat 6,5×2,5; 8×3,3; 10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Type	K
Coating	ongecoat
Tophoek	180 graden
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 373
Schacht	Cilinderschacht met h9

Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakverzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		

Accessoires

DIN-vlakverzinkboor voor kerngat Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2 18X8,5 mm	156220 18X8,5
DIN-vlakverzinkboor voor kerngat Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2 6,5X2,5 mm	156220 6,5X2,5
DIN-vlakverzinkboor voor kerngat Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2 8X3,3 mm	156220 8X3,3
DIN-vlakverzinkboor voor kerngat Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2 10X4,2 mm	156220 10X4,2
DIN-vlakverzinkboor voor kerngat Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2 15X6,8 mm	156220 15X6,8
DIN-vlakverzinkboor voor kerngat Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2 11X5 mm	156220 11X5