

**Boorstangenset staal met IK, rechts, Type: SET06****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260390 SET06
GTIN	4062406386207
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

Totale lengte L	100 mm
Totale lengte L	110 mm
Totale lengte L	125 mm
Koplengte L ₁	22 mm
Koplengte L ₁	27 mm
Koplengte L ₁	33 mm
Spanhoogte L ₂	7 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm
Middenverplaatsing L ₃	4 mm
Middenverplaatsing L ₃	6 mm

Middenverplaatsing L_3	7 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	11 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	13 mm
Halsbreedte L_4	6 mm
Halsbreedte L_4	8 mm
Halsbreedte L_4	10 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
ISO-code houder	A0608H SCLCR06
ISO-code houder	A0810J SCLCR06
ISO-code houder	A1012K SCLCR06
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	3×D
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang