

**Garant****DIN-vlakverzinkboor voor kerngat, ongecoat, Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2:  
8X3,3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	156220 8X3,3
GTIN	4045197087911
Artikelklasse	11M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Spiraalgroefde verzinkboor **met drie snijkanten** en vaste geleidepen voor draadkerngat.

**Toepassing:**

Voor het verzinken van binnenzeskantbouten DIN 912, 6912, 7984 en cilinderschroeven met sleuf ISO 1207 (DIN 84).

De geleidepen van de verzinkboor past in het draadkerngat.

**Technische beschrijving**

Voeding f in staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/omw,
Pen-Ø	3.3 mm
Aantal snijkanten Z	3
Verzinkboor-Ø	8 mm
Voor schroefmaat	M4
Voorboor-Ø	3,3 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Totale lengte L	71 mm
Traphoogte L <sub>1</sub> 1. Trap met afschuining	14 mm
Tophoek	180 graden
Coating	ongecoat

Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 373
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakverzinkboor

### Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		