

**Machinezaagblad, Ko-Bi3, Lengte L / tanden per inch: 300/14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	171550 300/14
GTIN	4045197345868
Artikelklasse	16E

**Omschrijving****Uitvoering:**

**KOMET bi-metaal** – tandpunten van HSS-M3, blad van verenstaal. Voor hoge zaagcapaciteit en hoge voedingen. Onbreekbaar, voor een maximale veiligheid op de werkplek.

**Opmerking:**

**KOMET** HSS-zaagbladen: andere uitvoeringen zoals VP 7 (spaanhoek 7°, variabele vertanding) en P 13 (spaanhoek 13° – speciaal voor roestvrij staal) op aanvraag op korte termijn leverbaar.

Vertanding: Normaal

Breedte: 25 mm

Dikte: 1,25 mm

Spangat-Ø: 8,5 mm

**Technische beschrijving**

Dikte	1,25 mm
Tanden per inch	14
Spangat-Ø	8,5 mm
Lengte L	300 mm
Breedte	25 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	Ko-Bi3
Producttype	Machinezaagblad

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		