

Garant GRIDLINE

Inzetbakken-assortiment, 26×24G, Lades met fronthoogte / type: 50/3**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950510 50/3
GTIN	4062406388836
Artikelklasse	9GB

Omschrijving**Uitvoering:**

Inzetbakken en insteekschotjes van kunststof. Binnenzijden van de inzetbakken gesleufd voor indeling met insteekschotjes.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×24G.

T.b.v.:

Lades 26×24G.

Inhoud:

Inzetbakken 1K nr. 951415: 8 × gr. 6×6/4; 8 × gr. 6×6/2; 4 × gr. 2×6/1

Inzetbak-insteekschotjes (10 stuks) nr. 951275: 2 × gr. A; 3 × gr. C

Technische beschrijving

Inzetbakken hoogte	25 mm
Geschikt voor lades nuttige diepte	600 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Geschikt voor lades nuttige breedte	650 mm
Nuttig ladeoppervlak in G	26×24
Geschikt voor lades met fronthoogte	75 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	50 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	150 mm

Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	250 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	200 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	300 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	24
Materiaal	kunststof
geschikt bij lades met fronthoogte vanaf	≥ 50 mm
Hoogte	25 mm
Breedte in G	26
Diepte in G	24
Diepte	600 mm
Breedte	650 mm
Gewicht	1,689 kg
Productnaamattribuut	26x24G
Producttype	Lade inzetbak

Accessoires

Inzetbak-insteekschotjesSet 10-delig Type A	951275 A
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte x diepte in G / type 6X6/4	951415 6X6/4
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte x diepte in G / type 2X6/1	951415 2X6/1
Inzetbak-insteekschotjesSet 10-delig Type C	951275 C
Inzetbakken hoogte 25 mm 1K Breedte x diepte in G / type 6X6/2	951415 6X6/2