

**Garant****RPKT GARANT 10T3MOT, HB7635, Type: INOX**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	212040 INOX
GTIN	4062406390341
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Uitvoering:**

**Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.**

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 1$  mm.

Om alle zes snijkanten te kunnen gebruiken, mag een  $a_p$  van 2,5 mm niet worden overschreden.

## Technische beschrijving

Type	INOX
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	RPKT GARANT 10T3MOT
Soort	HB7635
Voeding $f_z$ per tand	0,15 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		