

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7635, Type: UNI**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212042 UNI
GTIN	4062406390358
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Om alle zes snijkanten te kunnen gebruiken, mag een a_p van 2,5 mm niet worden overschreden.

ISO-code wisselplaat: RPKT 10T3MOT

Type: UNI

Technische beschrijving

Type	UNI
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	RPKT 10T3MOT
Soort	HB7635
Aantal wisselingen/snikanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	330 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	255 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	210 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	180 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		