

Garant**Vlakverzinkboor zonder pen, Verzinkboor-Ø DC: 15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	156520 15
GTIN	4045197088017
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Meersnijdende, spiraalgegroefde verzinkboor met kopse boring voor het opnemen van verschillende geleidepennen. Penbevestiging door schroef in de verzinkboor.

Toepassing:

Door verwisselbare pennen is **één** verzinkboor voor **meerdere** voorboringen van verschillende afmetingen bruikbaar.

Opmerking:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**. De maten hebben betrekking op schroeven DIN 912, 6912, 7984 en ISO 1207. Met de juiste geleidepen kan een verzinkboor echter ook voor andere schroefmaten of voor getrapte verzinkingen worden gebruikt.

Technische beschrijving

Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,12 mm/omw,
Voor schroefmaat	M8
Boring-Ø a	4 mm
Verzink-Ø	15 mm
Morseconus MK	2
Totale lengte L	132 mm
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 375

Schacht	Morseconus
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Vlakverzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		