

BENNING**Spanningzoeker DUSPOL[®], Apparaattype: ANALOG****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473106 ANALOG
GTIN	4067263133025
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Tweepolige spanningstester met VDE-keurmerk. slagvaste, stofdichte behuizing, bestand tegen waterstralen, met rubbergecoate grijpvlakken.

Functie:

IP65: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Geschikt voor werkzaamheden in de nijverheid, elektrotechniek, industrie, voor reparaties en service (opsporen van fouten). voor een professionele spannings- en polariteitstest in meerdere stappen **met lastinschakeling (30 mA activering aardlekschakelaar via drukschakelaar).** Toegestaan voor spanningstest op **installaties tot 1000 V.** Geschikt voor zonne-energie-/windkrachtinstallaties en hybride voertuigtechniek.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Levering:

1× spanningzoeker nr. 473105 ANALOOG resp. DIGITAAL.

1× draagtas nr. 473336 B.

Technische beschrijving

Weergavebereik AC	12 - 1000 V
Weergavebereik DC	12 - 1000 V
Overspanningscategorie	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Trilalarm	ja
Fasetest	LCD
Kalibratie	I1
Test draaiveldrichting	LCD
IP-klasse	IP 65
Weergave	Duikspoel (verlicht) / LED
Fabrikantnummer	ANALOG
Polariteitstest	Led
Elektrische isolatie	VDE 1000 V
Producttype	Spanningstester

Dienstverlening

KalibratieSpanningstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibratieSpanningstester Type S	027160 S

Accessoires

SpanningzoekerDUSPOL® Apparaattype ANALOG	473105 ANALOG
Draagtas Duspole Type B	473336 B