

**Machinezaagblad, Ko-Bi3, Lengte L / tanden per inch: 450/10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	171550 450/10
GTIN	4045197346988
Artikelklasse	16E

Omschrijving**Uitvoering:**

KOMET bi-metaal – tandpunten van HSS-M3, blad van verenstaal. Voor hoge zaagcapaciteit en hoge voedingen. Onbreekbaar, voor een maximale veiligheid op de werkplek.

Opmerking:

KOMET HSS-zaagbladen: andere uitvoeringen zoals VP 7 (spaanhoek 7°, variabele vertanding) en P 13 (spaanhoek 13° – speciaal voor roestvrij staal) op aanvraag op korte termijn leverbaar.

Vertanding: Normaal

Breedte: 38 mm

Dikte: 2 mm

Spangat-Ø: 10,5 mm

Technische beschrijving

Lengte L	450 mm
Breedte	38 mm
Tanden per inch	10
Dikte	2 mm
Spangat-Ø	10,5 mm
Vertanding	Normaal
Snijmateriaal	Ko-Bi3
Producttype	Machinezaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt		
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		