

**Garant****Vlakverzinkboor zonder pen, Verzinkboor-Ø DC: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	156520 18
GTIN	4045197088024
Artikelklasse	11M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Meersnijdende, spiraalgegroefde verzinkboor met kopse boring voor het opnemen van verschillende geleidepennen. Penbevestiging door schroef in de verzinkboor.

**Toepassing:**

Door verwisselbare pennen is **één** verzinkboor voor **meerdere** voorboringen van verschillende afmetingen bruikbaar.

**Opmerking:**

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**. De maten hebben betrekking op schroeven DIN 912, 6912, 7984 en ISO 1207. Met de juiste geleidepen kan een verzinkboor echter ook voor andere schroefmaten of voor getrapte verzinkingen worden gebruikt.

**Technische beschrijving**

Voeding f in staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/omw,
Voor schroefmaat	M10
Verzink-Ø	18 mm
Boring-Ø a	5 mm
Morseconus MK	2
Totale lengte L	140 mm
Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 375

Schacht	Morseconus
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Vlakverzinkboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		