

**Drukregelaar 0,5 – 10 bar, Binnendraad-Ø: 3/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	080012 3/8
GTIN	4047322244787
Artikelklasse	08A

Omschrijving**Uitvoering:**

Afhankelijk van de wensen samen te stellen conditioneringsunit die met een koppelpakket willekeurig kan worden uitgebreid.

Conditioneringsunit als modulaire bouwserie ('multifix'-systeem), bestaande uit drukregelaar, olieverniveelaar en filter. Regelbereik 0,5 – 10 bar, werkdruk maximaal 16 bar, bedrijfstemperatuur maximaal 60 °C.

Voordeel:

De conditioneringsunit kan individueel worden aangepast, bijv. met meerdere drukregelaars, zonder olieverniveelaar (voor olievrije gereedschappen), etc.

Toepassing:

Voor installaties in het drukbereik tot 16 bar. Compatibel met de fabricaten CEJN, RECTUS en JWL.

Technische beschrijving

Binnendraad-Ø	3/8 inch
Doorstroomwaarde bij 3-delige conditioneringsunit	1150 l/min
Totale lengte (L) als 3-delige conditioneringsunit	183 mm

Hoogte (H)	196 mm
Producttype	Drukregelaar