

Garant
XNEX 080608, HB7515, Type: ST1400


Bestelgegevens

Bestelnummer	215186 ST1400
GTIN	4062406392253
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2x3-snijkmanten voor **hoekfreesbewerkingen**.
6 Snijkmanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$: 4 mm

Voeding f_z per tand: 0,21 mm

Plaatdikte S: 6.35 mm

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,21 mm
Type	ST1400
Hoekradius	0,8 mm
Plaatdikte S	6.35 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HB7515

Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Coating	CVD
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	270 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		