


Garant**XNEX 080608, HB7635, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	215188 INOX
GTIN	4062406392260
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

6 Snijkanten zorgen voor een hoog rendement dankzij een lage prijs per snijkant.

Dubbelzijdige HM-wisselplaat met 2x3-snijkanten voor **hoekfreesbewerkingen**.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Technische beschrijving

Type	INOX
Voeding f_z per tand	0,13 mm
Hoekradius	0,8 mm
Plaatdikte S	6.35 mm
ISO-code wisselplaat	XNEX 080608
Soort	HB7635
Snijmateriaal	HM
Maximale snijdiepte $a_{p\text{ max}}$	4 mm

Aantal wisselingen/snijkanten	6
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	190 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		