

Garant**'4 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5xD, links, Ø DC: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268405 25
GTIN	4062406392611
Artikelklasse	21X

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilinderschacht.

Toepassing:

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	37,5 mm
Nominale Ø D	25 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 45 (IP20; 5 Nm)
geschikte wisselplaat	ZCMX 13..
Totale lengte L	180 mm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 43

269028 43

Wisselplaatschroevenset Type 45

269028 45