

Garant**'4 in 1' Draai- en boorgereedschap 1,5xD, links, Ø DC: 18mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268405 18
GTIN	4062406392505
Artikelklasse	21X

Omschrijving

Uitvoering:

Cilinderschacht.

Toepassing:

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	27 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 44 (IP10; 2 Nm)
geschikte wisselplaat	ZCMX 09..
Schacht-Ø D _s	25 mm
Nominale Ø D	18 mm
Totale lengte L	135 mm
Serie	"4 in 1"
Inzetsoort	links

Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang