

Garant**'4 in 1' Draai- en boorgereedschap 2,25×D, rechts, Ø DC: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	268408 25
GTIN	4062406392635
Artikelklasse	21K

Omschrijving**Uitvoering:**

Cilinderschacht **met kraag**.

Toepassing:

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Opmerking:

- **Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.**
- **Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).**
- **Bij het boren over de nominale Ø blijft er restmateriaal staan.**
- **Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).**

Technische beschrijving

Schachtlengte L _s	60 mm
geschikte wisselplaat	ZCMX 13..
Nuttige lengte L ₁	56 mm
Schacht-Ø D _s	32 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 45 (IP20; 5 Nm)
Nominale Ø D	25 mm
Ø d ₂	40 mm

Afkoppellengte L _A	73 mm
Serie	"4 in 1"
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 43	269028 43
Wisselplaatschroevenset Type 45	269028 45