

Garant**DIN-vlakverzinkboor voor kerngat, ongecoat, Verzinkboor-Ø D1 × pen-Ø D2: 15X6,8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	156220 15X6,8
GTIN	4045197087942
Artikelklasse	11M

Omschrijving**Uitvoering:**

Spiraalgroefde verzinkboor **met drie snijkanten** en vaste geleidepen voor draadkerngat.

Toepassing:

Voor het verzinken van binnenzeskantbouten DIN 912, 6912, 7984 en cilinderschroeven met sleuf ISO 1207 (DIN 84).

De geleidepen van de verzinkboor past in het draadkerngat.

Technische beschrijving

Verzinkboor-Ø	15 mm
Pen-Ø	6,8 mm
Voorboor-Ø	6,8 mm
Voor schroefmaat	M8
Aantal snijkanten Z	3
Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,12 mm/omw,
Schacht-Ø D _s	12,5 mm
Totale lengte L	100 mm
Traphoogte L ₁ 1. Trap met afschuining	22 mm
Tophoek	180 graden
Coating	ongecoat

Snijmateriaal	HSS
Norm	DIN 373
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Producttype	Vlakverzinkboor

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	33 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	28 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	27 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	27 m/min	P
nat maximaal	geschikt		