

**Garant****ZCMX 130408, Soort: HBZ035**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268444 HBZ035
GTIN	4062406392307
Artikelklasse	21E

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,4 - 2 mm
Coating	PVD
Voeding $f$ boren	0,03 - 0,12 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	ZCMX 130408

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 190 m/min
Hoofdtoepassing	P
Soort	HBZ035
Voeding $f$ draaien	0,1 - 0,3 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	25 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien