

Garant**ZCMX 130408, Soort: HBZ025**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268444 HBZ025
GTIN	4062406392284
Artikelklasse	21E

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel middenkorrelsubstraat met PVD-coating. Eerste keuze voor draai- en boortoepassingen.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snedecondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Soort	HBZ025
Coating	PVD
ISO-code wisselplaat	ZCMX 130408
Voeding f boren	0,03 - 0,12 mm

Voeding f draaien	0,1 - 0,3 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 210 m/min
Snijdiepte a_p	0,4 - 2 mm
geschikt voor gereedschap- $\varnothing D_c$	25 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien